

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	48.5 mm
전체 체중	0.06 kg

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	앵글

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	45 mm
트레드 폭	18 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	67 mm
플레이트 너비	24.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	54 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	54 mm
플레이트 구멍 직경	5.2 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

