

## ALPHA STAINLESS

8470PIO100P62

EAN 4031582381580



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                  |
| Тип                                | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 75 kg                            |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Да                               |
| Статичен Товароносимост            | 150 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 128 mm                           |
| Общо тегло                         | 0.85 kg                          |

## ВИЛКА

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал на корпуса         | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица                | Обхват                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка      |
| Цвят                        | Неръждаемост стомана        |
| Изместване                  | 41 mm                       |
| Радиус на завъртане         | 91 mm                       |
| Интерференция при завъртане | 182 mm                      |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                            |
| Ширина на Резба       | 35 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A                         |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 105 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 60 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8470PIO100P62

EAN 4031582381580

Номер на поръчката 00038380  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

