

ALPHA STAINLESS

8477BOG080P30-13

EAN 4031582480412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	44.5 mm
Rayon d'encombrement	84.5 mm
Diamètre d'encombrement	169 mm

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Hauteur	108 mm
Poids	0.72 kg