

KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141

Numéro de commande 00830411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●○○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Kappa |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 350 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 280 kg |
| Statique Capacité de charge | 700 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 205 mm |
| Largeur totale | 110 mm |
| Poids global | 4,136 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | souple |
| Bandage | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Noir de jais (similaire à RAL9005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 68 Shore A |

CHAPÉ

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Fonte ou fer forgé, lourd |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 58 mm |
| Rayon d'encombrement | 140 mm |
| Diamètre d'encombrement | 280 mm |
| | ✓ |
| Diamètre du dôme | 111 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 135 mm |
| Largeur de plaque | 110 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141

Numéro de commande 00830411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141

Numéro de commande 00830411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

