

GALEA STAINLESS

5080PJC100P60-90X70

EAN 4031582308495

Numărul de comandă 00075195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Galea stainless |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Inoxidabil | ✓ |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 138 mm |
| Greutate totală | 0,441 kg |

ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---|
| Material | Poliamidă |
| Formă Furcă | Închis |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 90 mm |
| Interferență pivotantă | 180 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 90 mm |
| Lățimea plăcii | 70 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 60 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 70 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 50 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 55 mm |
| Diametru orificiu placă | 8 mm |

GALEA STAINLESS

5080PJC100P60-90X70

EAN 4031582308495

Numărul de comandă 00075195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

