



ROUE


Tread hardness	souple
Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	100 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Largeur du corps de roue	75 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	2.31 kg




ELASTECH

EEZ 200x75-Ø160 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.