ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872



ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	100 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Largeur du corps de roue	75 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	2.31 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872

Dessins du produit



ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100-DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872

