

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea light
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	60 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	120 kg
Temperturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	68 mm
Ukupna širina	46 mm
Ukupna težina	0.11 kg

## KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	67 mm
Otpor okretanju	134 mm
Prečnik kupole	23 mm

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
štيتnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	13.9 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaproduct  
design  
awardIF  
nagrada  
za Dizajn

# LINEA LIGHT


5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



product  
design  
award

IF  
nagrada  
za Dizajn