

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○   |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ● |

## 核心属性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 产品名称        | Agila stainless |
| 二氧化碳排放（范围3） | 0.57            |
| 外壳类型        | 万向脚轮            |
| 标准          | EN12530 - 设备脚轮  |
| 3 km/h的载重   | 40 kg           |
| 导电          | 否               |
| 不锈          | 是               |
| 静态载重        | 80 kg           |
| 温度范围（最低）    | -20 °C          |
| 最高温度范围      | 60 °C           |
| 总高          | 69 mm           |
| 总宽度         | 43 mm           |
| 总重量         | 0.15 kg         |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 不锈钢，中号 |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 不锈钢    |
| 偏移量  | 24 mm  |
| 旋转半径 | 49 mm  |
| 转向干涉 | 98 mm  |
| 圆顶直径 | 41 mm  |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯          |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶        |
| 轴承      | 滑动轴承         |
| 轮子颜色    | 银灰色（RAL7001） |
| 侧盖      | 无螺纹护罩        |
| 直径      | 50 mm        |
| 胎面宽度    | 19 mm        |
| 轮体宽度    | 19 mm        |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A       |

## 固定件

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 固定件类型 | 螺栓孔                |
| 螺栓孔直径 | 11 mm              |
| 提示    | 脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。 |

# AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

订单号 00036671

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

