**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Викиди CO2 (сфера 3) | 7.38 |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 205 kg |
| Електропровідність | Hi |
| Нержавіюча сталь | Hi |
| Статичний Вантажопідйомність | 410 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 115 mm |
| Загальна вага | 2,4 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Колір | Пасивований блакитним |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 140 mm |
| Ширина тарілки | 115 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PVR200P63

EAN 4031582030686

Номер замовлення 00000847

**Креслення продукту**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH