

# NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	5.85 kg

## 휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	플랜지 휠
직경	230 mm
트레드 폭	82 mm
차축 홀 직경	45 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
홀 서클 직경	70 mm
장착 홀 직경	14 mm
다음에 적합	jungheinrich_mic

## 피팅

볼트 장착 구멍 수량	5
-------------	---

