



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

|           |          |
|-----------|----------|
| 제품명       | Novatech |
| 하우징 유형    | 휠        |
| 전기 전도성    | 아니요      |
| 스테인리스     | 아니요      |
| 온도 범위(최소) | -20 °C   |
| 온도 범위(최대) | 60 °C    |
| 전체 체중     | 5.85 kg  |

휠

|            |                  |
|------------|------------------|
| 차체 재질      | 주물               |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조        |
| 베어링        | 플랜지 휠            |
| 직경         | 230 mm           |
| 트레드 폭      | 82 mm            |
| 차축 홀 직경    | 45 mm            |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A       |
| 홀 서클 직경    | 70 mm            |
| 장착 홀 직경    | 14 mm            |
| 다음에 적합     | jungheinrich_mic |

피팅

|             |   |
|-------------|---|
| 볼트 장착 구멍 수량 | 5 |
|-------------|---|

