



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | ICS                                         |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Електропровідність                 | Так                                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 162 mm                                      |
| Загальна вага                      | 0,86 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід            |
| Вила Форма          | Тонка               |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання |
| Офсет (Зсув)        | 38 mm               |
| Поворотне з'єднання | 259 mm              |

## КОЛЕСО

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід         |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Захист різьби           | Вбудований різьбовий поручитель             |
| Діаметр                 | 125 mm                                      |
| Протектор               | 32 mm                                       |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                             |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                             |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт     | 28 mm           |
| Довжина Болт     | 45 mm           |

## Product Drawings

