

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Номер на поръчката 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	25 kg
Статичен Товароносимост	50 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	17 mm
Обща ширина	20 mm
Общо тегло	0,011 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	14 mm
Ширина на Резба	14 mm
Ширина на тялото	14 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Ъглова
Цвят	Синьо покритие
Диаметър на купол	20 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	30 mm
Ширина на плаката	17 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	20 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	20 mm
Диаметър на отвора на плаката	4 mm

СОМРАСТА

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Номер на поръчката 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

