

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - točkovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	75 mm
Ukupna širina	54 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	15 mm

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
ofset	23 mm
okretni radijus	65 mm
Otpor okretanju	130 mm
Prečnik kupole	30 mm
Prečnik navoja	10 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Dužina stablo	15 mm

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

