

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	87 mm
Загальна ширина	53 mm
Загальна вага	0,209 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	62 mm
Поворотне з'єднання	124 mm
Діаметр ковпачка	20 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	38 mm
Ширина тарілки	38 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	28 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	28 mm
Діаметр отвору планшета	4,4 mm