

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Демпфирование, Термостойкий
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо	Металлический
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	45,5 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech heat
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	80 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	250 °C
Общий вес	0,54 kg

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Номер заказа 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

