
**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# ELASTECH HEAT

## IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●○○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●● |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Elastech heat |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 80 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Да |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 250 °C |
| Общий вес | 0,54 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | мягкий |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал протектора | Демпфирование, Термостойкий |
| Подшипник | Втулка сухого подшипника |
| Цвет Колесо | Металлический |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 35 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 8 mm |
| Длина хаба | 45,5 mm |
| Ширина тела | 35 mm |
| Твердость Протектор (A) | 75 Береговая A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Номер заказа 00033962

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH