

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Número de encomenda 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	33 mm
Largura geral	52 mm
Peso geral	0,047 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	35 mm
Largura do Piso	12 mm
Largura do corpo	12 mm

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	12 mm
Raio giratório	37 mm
Interferência giratória	74 mm
Diâmetro do dome	15,2 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Número de encomenda 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

