ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	82,5 mm
Общий вес	0,5 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	36 mm
Радиус поворота	63 mm
Поворотное соединение	126 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	25 mm
Твердость Протектор (D)	70 Береговая D

ФИТИНГ

Длина пластины	73 mm
Ширина пластины	73 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	58 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	58 mm
Диаметр отверстия пластины	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399

Чертежи изделия

