

# AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | 是              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 60 °C          |
| 总高        | 163 mm         |
| 总重量       | 0.9 kg         |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 支架

|      |          |
|------|----------|
| 外壳材料 | 钢板，中号    |
| 支架形状 | 宽        |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道   |
| 颜色   | 蓝色钝化     |
| 偏移量  | 41 mm    |
| 旋转半径 | 103.5 mm |
| 转向干涉 | 207 mm   |

## 轮子

|         |          |
|---------|----------|
| 轮体材料    | 聚丙烯，导电   |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶，导电 |
| 轴承      | 滑动轴承     |
| 侧盖      | 无螺纹护罩    |
| 直径      | 125 mm   |
| 胎面宽度    | 32 mm    |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A   |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 28 mm  |
| 螺栓长度  | 45 mm  |

## Product Drawings

