

MAXTECH

PNR400X90-Ø10 HL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, Mousse
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	90 mm
Diamètre du trou de l'Axe	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Statique Capacité de charge	290 kg
Poids global	3 kg

MAXTECH

PNR400X90-Ø10 HL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

