

AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189

Pasūtījuma numurs 00029364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	188 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	1,251 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	36 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm
Kupola diametrs	60 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	45 mm
Skrūve vītnes pozīcija	19 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	2

AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189

Pasūtījuma numurs 00029364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

