INFORMACIJE O PROIZVODU

# ELASTECH HEAT

## IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●○○○ |
| otpornost na rdju | ●●●●● |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Elastech heat |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 80 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | yes |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 250 °C |
| Ukupna težina | 0.57 kg |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mekan |
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Vlažnost, otpornost na visoke temperature |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| Boja Tocak | Metalni |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 35 mm |
| dimenzija rupa osovina | 8.3 mm |
| duzina glavcine | 45 mm |
| Širina tela | 35 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 75 Šor A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH