

## ZETA

4687IFP125P63

EAN 4031582366020

Objednací číslo 00837711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ● |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                           |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                         |
| Nosnost 6 km/h              | 240 kg                         |
| Statický Nosnost            | 600 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                          |
| Celková výška               | 164 mm                         |
| Celková šířka               | 96 mm                          |
| Celková hmotnost            | 3,151 kg                       |

## KOLO

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Materiál těla      | Hliník                                         |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                       |
| Šroub              | Šroub s maticí                                 |
| Barva Kolo         | Šedá / bez označení                            |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                    |
| Průměr             | 125 mm                                         |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                          |
| Šířka těla         | 50 mm                                          |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A                                      |

## UCHYCENÍ

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice         | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko       | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva                | Pasivováno modrou                          |
| Offset               | 60 mm                                      |
| Radius otočení       | 161 mm                                     |
| Otočné rušení        | 322 mm                                     |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ZETA

4687IFP125P63

EAN 4031582366020  
Objednáací číslo 00837711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

