INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# PURETECH

## PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Puretech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 135 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 270 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Peso geral | 0,85 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 160 mm |
| Largura do Piso | 40 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 58 mm |
| Largura do corpo | 40 mm |
| Dureza do Piso (A) | 80 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374

Número de encomenda 00023493

**Desenhos do produto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH