

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa load
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	1680 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1400 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	2800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	13,05 kg
Teljes szélesség	140 mm

VÁZ

A ház anyaga	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágó	Axiális, barázdált tűgörgős csapágó
Szín	Réz-vas (átlátszó)
Ellensúlyoz	65 mm
Körbeforgás	340 mm
Lubrication nipple	1
Kupola átmérője	140 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	175 mm
Talplemez szélessége	140 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	140 mm
Tengely furat átmérője	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Rendelési szám 00829771

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

