

NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470
订单号 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承（RS/2RS）
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	60 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	12 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	140 kg
6 公里/小时的载重	110 kg
静态载重	280 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	0.16 kg

