

LINEA

5947XSP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-------------|
| 롤 성능 | ● ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ● ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|--------------------|
| 제품명 | Linea |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 130 kg |
| 전기 전도성 | ✓ |
| 적재 용량 정적 | 260 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 145 mm |
| 전체 너비 | 82 mm |

전체 체중

1076 kg



도이치 디자이너 클럽



interzum 어워드



IF 디자인 어워드

휠

| | |
|------------|-------------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드, 전기 전도성 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 20 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 폴리아미드 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 오프셋 | 40 mm |
| 회전 반경 | 129 mm |
| 회전 간섭 | 258 mm |
| 덤 직경 | 52 mm |

피팅

| | |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 고체 스템, 원형 |
| 볼트 직경 | 28 mm |
| 볼트 길이 | 40 mm |

제품 정보

LINEA


5947XSP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352054

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



도이치
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드