

## GALEA

5070PJP125P60-90X70

EAN 4031582308846

Numer zamówienia 00071816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Galea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 163 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,415 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny    |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 30 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                 |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Poliamid            |
| Kształt Widelec        | Zamknięte           |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściگی kulkowe |
| Wysięg                 | 40 mm               |
| Promień działania koła | 102,5 mm            |
| Zasięg działania koła  | 205 mm              |

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 90 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 60 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 70 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 50 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 55 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 8 mm               |

# GALEA

5070PJP125P60-90X70

EAN 4031582308846

Numer zamówienia 00071816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

