

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Objednáací číslo 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Dvojité příruby s Dráhy
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	26 mm
Průměr otvoru Šroub	15 mm
Délka poklice	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech plus
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	240 kg
Nosnost 6 km/h	200 kg
Statický Nosnost	480 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370
Objednací číslo 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

