产品信息

AGILA

2471DIK125P50

EAN 4031582301311



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	1.27 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm
圆顶直径	60 mm

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	46.5 mm
上板孔长度（最大）	51.5 mm
上板孔宽度（最小）	56 mm
上板孔宽度（最大）	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2471DIK125P50


EAN 4031582301311

订单号 00029446

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH