INFORMAZIONI DI PRODOTTO

MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	350 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,67 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191

Numero d'ordine 00039406

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH