

# ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Zingué
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	35,5 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,68 kg

# ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941

Numéro de commande 00024549  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

