

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Objednáací číslo 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,387 kg

KOLO

Materiál těla	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
Objednací číslo 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

