

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Objednávací číslo 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,387 kg

KOLO

Materiál středu	Nedefinováno
	měkký
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
Objednáací číslo 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

