

ALPHA

3477POR080P30-13

EAN 4031582305524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	108 mm
Pes total	0,875 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	44,5 mm
Scio de giro	121 mm
Sterferencia de giro	242 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

ALPHA

3477POR080P30-13

EAN 4031582305524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

