

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895
Broj porudžbine 00830205

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●○○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta stainless
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	117 mm
Ukupna težina	2,289 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajući lezaj, nerdjajuci
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
Boja	nerdjajuci čelik

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	117 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	74 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	74 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA STAINLESS

8678UAD200P63

EAN 4031582313895
Broj porudžbine 00830205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

