

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Broj porudžbine 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavčine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D
Tip ležaja	6204

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1020 kg
Nosivost na 6 km/h	850 kg
Statički Nosivost	1700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1,07 kg

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705
Broj porudžbine 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

