

STYLEA

5923UAI055L51-10 black

EAN 4031582477092



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	47 mm
Diamètre d'encombrement	94 mm
Diamètre du dôme	18 mm

ROUE

Diamètre	55 mm
Largeur du bandage	11 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	57 mm
Largeur totale	37 mm
Poids	0.65 kg



Product Drawings

