

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336  
Bestelnummer 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Rollager
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,283 kg

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336  
Bestelnummer 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

