

AGILA

2477PJH075P30-11

EAN 4031582323733

Numéro de commande 00003939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Capacité de charge statique | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0,282 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Largeur du corps de roue | 25 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 80 mm |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |
| Diamètre du dôme | 43 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|---|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm |
| Note | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

AGILA

2477PJH075P30-11

EAN 4031582323733

Numéro de commande 00003939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

