

BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Basetech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 200 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 400 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,18 kg |

BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

