

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Número de encomenda 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	30 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6306

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	2520 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	2100 kg
Capacidade de carga estática	4200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	1,446 kg

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Número de encomenda 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

