

ELASTECH HEAT

IDG100X35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech heat
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Poids	0,354 kg

ROUE

Corps de roue	Aluminium
	souple
Bandage	Amortissement, résistance à la température
Roulement	Bague de roulement sèche
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

ELASTECH HEAT

IDG100X35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

