

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Número de pedido 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	0,892 kg

ARO

Material del cuerpo	Fundición de zinc
	blando
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negra, conductora eléctrica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro	Metálico
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,3 mm
Longitud del cubo	35,5 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Número de pedido 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

