

제품 정보

AGILA

R47-Ø24-27 INOX_TBE

EAN 4031582437881



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지



핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	액세서리
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
전체 체중	0.136 kg

하우징

스테인리스

✓

피팅

피팅 유형	합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최소)	24 mm
익스팬더 피팅(최대)	27 mm
힌트	주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.