



A imagem pode diferir do produto original

**DESEMPENHO**

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○

**ATRIBUTOS PRINCIPAIS**

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	850 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	680 kg
Capacidade de carga estática	1700 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	1,524 kg

**RODA**

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	115 mm
Diâmetro do furo do eixo	30 mm
Comprimento do cubo	115 mm
Largura do corpo	115 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Tipo de rolamento	6006

## DESENHOS TÉCNICOS

