

GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Galea |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 138 mm |
| Totaal gewicht | 0,481 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Glijlager |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-------------|---------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 40 mm |
| Draaicirkel | 205 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 90 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 60 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 70 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 50 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 55 mm |
| Diameter plaatgat | 8 mm |

GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

