

# OMIKRON TWIN


9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Номер замовлення 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	3500 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	2800 kg
Статичний Вантажопідйомність	5250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	315 mm
Загальна ширина	272 mm
Загальна вага	30,348 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Колір	Прозоре Покриття ✓
Діаметр ковпачка	235 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971

Номер замовлення 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

